



HONESTBEE

Aquecedores De Mel Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de [Equipamento de processamento de cera de abelha](#), [Equipamento de processamento de mel](#), [Colmeias e componentes](#), [Gestão da colmeia](#), [Máquinas de fazer colmeias e quadros](#), [Equipamento de colheita de mel](#), [Equipamento de proteção](#), [Processamento de pólen, própolis e geleia real](#), etc.

HONESTBEE

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Fundada em 2007, a HonestBee foca-se na indústria do beeware, tendo crescido para ser uma empresa integrada de investigação e desenvolvimento, fabrico e marketing.



Tanque De Mel Aquecido Em Aço Inoxidável Tanque De Aquecimento

Número do item: HHT-1



introdução

Descubra o nosso tanque de aquecimento de mel em aço inoxidável de 70L. Controlo preciso da temperatura, aquecimento por camisa de água e fácil de limpar. Ideal para apicultores!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Material	aço inoxidável
Capacidade	70L
Diâmetro (interior)	45 cm
Diâmetro (exterior)	48 cm
Altura total	70 cm
Potência	1.5KW
Controlo da temperatura	30 ° C-110 ° C
Método de aquecimento	Aquecer a água primeiro e aquecer o mel através da água quente

Aquecedor De Tanque De Mel Manta De Aquecimento De Tambor Para Barril De Mel

Número do item: HHT-2



introdução

Comprar Manta para Tanque de Mel para um processamento eficiente do mel. 220V, 400W de potência média. Liquefaz mel cristalizado em tambores/barris. Controle preciso da temperatura, funcionamento duradouro e seguro

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Utilização	Derreter mel no tambor/barril
Tensão	220V
Potência	400W
Tamanho do cobertor	144*44cm
Base	Pode ser com base de disco
Diâmetro da base	40cm

Correia De Aquecimento Para Tambor De Mel Em Borracha De Silicone

Número do item: HHT-3



introdução

Comprar Cinto de aquecimento para mel: reduzir a cristalização e manter a fluidez. Materiais de alta qualidade, temperatura ajustável e vários tamanhos. Indispensável para apicultores e produtores de mel.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Utilização prevista	Transforma o mel num estado líquido e reduz a cristalização
Material	Borracha de silicone
Tensão	220V ou 110V
Faixa de temperatura	30-150°C
Dimensão (barril de 200L)	1740mm (C) x 250mm (L)
Dimensão (barril de 100L)	1200mm (C) x 250mm (L)
Dimensão (barril de 20L)	860mm (C) x 200mm (L)
Montagem	Conjunto de mola e lingueta para uma instalação fácil



HonestBee

Sede: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China