

Máquina De Laser De Co2 Fracionado Para Tratamento Da Pele

Número do item: BL-307



introdução

Máquina de Laser Fracionado de CO2 para rejuvenescimento da pele, remoção de cicatrizes e anti-envelhecimento. Potência de 40W/60W, modos ajustáveis e tempo de inatividade mínimo. Aprovado pela FDA para tratamentos seguros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modo Normal	
Comprimento de onda	10,6 µm, laser infravermelho distante
Potência	40W (ou 60W)
Modos de Saída	Contínuo, Superpulso, Fracionado
Resfriamento	Resfriamento a Ar
Modo Fracionado	
Gráficos de Varredura	7, Quadrado, Retângulo, Redondo ou Gráficos Personalizados
Status de Trabalho	Modo Hiperpulso
Intervalo de Pulso	1ms-5000ms, 1ms em cada passo
Diâmetro do Ponto Focal	≤0,2mm
Largura de Pulso	0,1ms-10ms, 0,1ms em cada passo
Modos de Trabalho	Contínuo, Superpulso, Carga Intermitente
Intervalo de Ponto	0,1mm-2,6mm, 0,1mm em cada passo
Modo de Varredura	Emissão Desordenada, Emissão em Ordem, Emissão na Distância Máxima
Especificações Técnicas	
Dispositivos a Laser	Dispositivo a Laser Selado Estimulado por Corrente Contínua
Foco do Condensador	f=100mm
Tamanho do Jato	Ajustável de 0,1 mm a 20 mm
Dispositivo de transporte de feixe	Braço de tratamento com seis segmentos e contrapeso
Dimensões	53cm x 50cm x 65 cm
Peso líquido	65 kg